

# 隅々まで行き届いた安全性。

**HSGW** | **HASEGAWA**


## 自動糊付機

水圧洗浄、非常停止装置付安全対策型自動糊付機

**HGM-22W**



安全対策機械



HASEGAWA IRON WORKS CO., LTD.  
FUCHU CITY HIROSHIMA PREF, JAPAN


# 自動糊付機 HGM-22W



## 自動糊付機に係る安全対策の実施について——労働省

労働省では社団法人全国木工機械工業会に対して自動糊付機の安全化について諮詢をはかっていきましたが工業会のその答申に基づき『自動糊付機及び塗装機に係る安全対策の実施について』各都道府県労働基準局長宛に通達しその指導にあたる様指示されました。

長谷川ではこの労働省の通達に基づき安全対策型自動糊付機とでもいうべき本機を開発致しました。



### ● その他の特徴

1. 本機はゴムロール2本ドクターロール2本を有する両面又は片面にも使用出来る優秀な糊付機です。
2. 主ゴムロールは肉厚の高級ゴムを巻きその表面は正確に研磨加工しております。
3. 糊付ムラが出来ませんので製品に正確且つ均一に塗布致します。
4. ドクターロールは表面にステンレスロールを使用しておりますので使用後水洗をしても錆ることはありません。
5. 主ゴムロールとドクターロールの間隙の調節によって塗布量を自在に調節することができます。
6. 糊付出来得る厚さは2%より50%迄の物は自由に行う事が出来ます。ご希望によっては150%迄可能にすることができます。
7. 本機の下部にはギャロータリーポンプを装備しており、タンク内の水を自動的に排水致します。

### 5つの安全機能

#### ① 水圧式自動洗浄装置

一般的の水道圧力を利用し、ロール全面を自動的に洗浄致します。これでもうタワシやウェスでロールを洗う必要がなくなりました。

#### ② 水圧計

1.0~1.5kg/cm<sup>2</sup>の水圧でロールをきれいに洗浄します。

#### ③ 非常停止装置

万一の備えに非常停止装置（ダイナミック・ブレーキ）を設けました。機械の前後にロープを張りこのロープを前後上下に動かすと、機械は0.8秒でとまります。

#### ④ 寸動スイッチ

機械の前後にあります。糊がこびりついて落ちない場合、或いは洗浄後のふき取作業に必要に応じて寸動して下さい。

#### ⑤ ロール接触防止用カバー

金網状の防止用カバーを機械の前面に取付けました。加工材がこのカバーの下面を通るのでカバーフェースと材料面は、10%のすき間が保てる様にし、厚み変更時にはロールの上下と連動します。

#### ⑥ 材料そう入補助テーブル

材料そう入口に300mmの補助テーブルを作業者位置側にのばし、機械に作業者が接近しない様に配慮しました。

### ● 仕 様

機 械 高 さ	1000mm
機 械 床 面 積	600mm×1100mm
有 効 巾	600mm(2尺)
有 効 厚 さ	2mm~50mm
ロ ー ラ ー 長 さ	660mm(2尺2寸)
繰 出 速 度	毎分30m
所 要 馬 力	0.75KW(1HP)
機 械 重 量	400kg

\*弊社では常に製品の改良を心掛けておりますので、カタログ掲載の写真仕様と納入製品が部分的に多少異なるかも知れませんが御諒承下さい。

HSGW 長谷川鉄工株式会社

広島県府中市高木町426-1 〒726  
TEL 府中局(0847)45-2053(代)

代理店